

Fiche Technique

MINIBIO S12 :

La désinfection par brumisation - air comprimé

www.iblspecific.com - contact@iblspecific.com - Tél : 01 41 98 32 20



La machine MINIBIO S12 permet de désinfecter les surfaces d'un local sans intervention humaine. Entièrement automatique, il suffit simplement de le positionner dans le local et de le mettre en marche

Avec MINIBIO S12 la désinfection par brumisation est rapide, simple et très efficace. Le brumisateur MINIBIO S12 vous permet d'effectuer une désinfection des volumes par voie aérienne allant jusqu'à **300 m³**.

MINIBIO S12 propulse dans l'atmosphère le désinfectant écologique aux qualités exceptionnelles : **APABIO**

Il est idéal pour la désinfection des :

- Camions frigorifiques, véhicules sanitaires, ambulances
- Cabinets médicaux, vétérinaires, dentaires
- Crèches (jouets, dortoirs, meubles, langes etc...)
- Logements après décès
- Postes de sécurité microbiologique (PSM), laboratoires
- Locaux de chaussures de skis, chaussures de bowling
- Établissements de soins, chambres d'une maison de retraite après décès ou départ d'un patient



Fiche technique

Alimentation	220-240 V/ 50 Hz
Puissance maximum	240 V
Dimensions	H 630 x l 350 x P 250 mm
Poids	8 kg
Débit produit	10 ml / min
Désinfectant	APABIO
Compresseur	Piston lubrifiant non lubrifié
Débit d'air	80 m³ / h
Vitesse de rotation	1450 tr / min
Niveau sonore	61 dB
Minuteur	De 0 à 120 minutes
Structure	INOX
Volumes maximum	300 m³

La brumisation sèche est un procédé qui permet de saturer une pièce avec un désinfectant : toutes les surfaces en contact l'air sont traitées hors présence humaine et animale.

APABIO



Puissant désinfectant à base de peroxyde d'hydrogène et d'acide peracétique, non toxique pour l'homme et son environnement.

Solution non polluante, biodégradable à 99,99% ne contenant ni Formol, ni Chlore, ni Phénol, ni Métaux lourds.



LIRE ATTENTIVEMENT LE MODE D'EMPLOI AVANT TOUTE UTILISATION

MINIBIO S12		
Utilisation standard : Peroxyde d'hydrogène à 2,8%		
Volume traité (m3)	Temps de fonctionnement (min)	Quantité de Liquide brumisée (en litre)
39	20 min	0,217
45	23 min	0,253
51	27 min	0,289
58	30 min	0,325
64	33min	0,361
71	37 min	0,397
77	40 min	0,433
83	43 min	0,469
90	47 min	0,506
96	50 min	0,542
103	53 min	0,578
109	57 min	0,614
116	1 h 00 min	0,650
122	1 h 03 min	0,686
128	1 h 07 min	0,722
135	1 h 10 min	0,758
141	1 h 13 min	0,794
148	1 h 17 min	0,831
154	1 h 20 min	0,867
160	1 h 23 min	0,903
167	1 h 27 min	0,939
173	1 h 30 min	0,975
180	1 h 33 min	1,011
186	1 h 37 min	1,047
193	1 h 40 min	1,083
199	1 h 43 min	1,119
205	1 h 47 min	1,156
212	1 h 50 min	1,192
218	1 h 53 min	1,228
225	1 h 57 min	1,264
231	2 h 00 min	1,300
238	2 h 03 min	1,336
244	2 h 07 min	1,372
250	2 h 10 min	1,408
257	2 h 13 min	1,444
263	2 h 17 min	1,481
270	2 h 20 min	1,517
276	2 h 23 min	1,553
282	2 h 27 min	1,589
289	2 h 30 min	1,625
295	2 h 33 min	1,661
302	2 h 37 min	1,697